

Consignes de sécurité :

- La vitesse de rotation maximale autorisée correspond à une longueur de tige ouverte de 10 mm


Exemple de commande :

EAN 4007220**102152**

SP 1320 6 AR **46** O 5 V

Compléter la désignation en indiquant la granulométrie souhaitée.

Dureté O, forme ogive SP



Désignation	Granulométrie					D x T [mm]	Vit. optimale [t/min.]	Vit. maxi adm. [t/min.]	
	30	46	60	80	100				
	EAN 4007220								

ø de tige 3 x 30 mm [$S_d \times L_2$]

SP 0306 3 AR ... O 5 V	-	-	-	-	101810	3 x 6	200 000	252 000	10
SP 0510 3 AR ... O 5 V	-	-	101940	-	101933	5 x 10	130 000	149 500	10
SP 0816 3 AR ... O 5 V	-	102084	-	102091	-	8 x 16	72 800	72 800	10

ø de tige 6 x 40 mm [$S_d \times L_2$]

SP 0306 6 AR ... O 5 V	-	-	-	-	101773	3 x 6	200 000	255 500	10
SP 0510 6 AR ... O 5 V	-	-	101872	-	101865	5 x 10	130 000	190 900	10
SP 0816 6 AR ... O 5 V	-	102015	-	102022	-	8 x 16	85 000	119 300	10
SP 1320 6 AR ... O 5 V	-	102152	-	102169	-	13 x 20	50 000	73 400	10
SP 2032 6 AR ... O 5 V	102244	-	102251	-	-	20 x 32	33 000	47 700	10
SP 2050 6 AR ... O 5 V	102329	-	-	-	-	20 x 50	30 500	30 500	10
SP 2540 6 AR ... O 5 V	102350	-	-	-	-	25 x 40	26 000	35 000	10