

Référence article	0 601 5B0 000
EAN	4059952545776
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31	✓
1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399	✓
Buse d'aspiration réf. pièce de rechange 1 600 A01 C3Z	✓
Calage L-BOXX 1/1 pour outil et chargeur 1 600 A02 HB7	✓
Capot d'aspiration réf. pièce de rechange 1 600 A01 T4N	✓
Dispositif pare-éclats réf. pièce de rechange 1 600 A02 08K	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	82 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	244 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	181 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Niveau de pression acoustique	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	100 dB(A)
Incertitude K	5 dB
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 89 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 100 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Sous-division catégories de produits	Scie sauteuse sans fil



Caractéristiques techniques

Nombre de courses à vide	800 – 3.800 courses/min
Hauteur de course	26 mm
Poids sans batterie	2 kg

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois	155 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm

Information Ventes

Positionnement

- Maîtrise parfaite des coupes les plus exigeantes quelle que soit la position – grâce à la poignée champignon

Avantage utilisateur

- Conception ergonomique : permet une prise en main sur 360° pour une maîtrise parfaite – même lors de sciages à l'envers
- Une précision parfaite : le guidage de la lame empêche toute flexion de la lame, même lors de coupes courbes serrées
- Grande sécurité d'utilisation grâce au grand levier d'éjection de lame et à la fonction Drop Control et environnement de travail sain grâce au raccordement possible d'un aspirateur